

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2394.400**

**AX iç kurulum için raylar**

Durum: 07.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2394.400 - AX iç kurulum için raylar

Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın panoya monte etmek için. Yan, taban ve tavan yüzeyinin her yerine çepeçevre monte edilebilir. Ek montaj alanı yaratır; VX sistem rayı 23 x 64 mm, VX sistem rayı 14 x 39 mm, pano ışıkları, kapı konum şalteri, kapı durdurucu, VX kablo tutucu ray ve taşıma rayı için.



## Özellikleri

Model numarası	AX 2394.400
Ürün açıklaması	Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın muhafazaya monte etmek için. Pano içerisinde bulunan kamlar sayesinde yan, taban ve tavan yüzeylerine monte edilebilir. Değişken 2 sıra montaj yuvası sayesinde, ilave montaj yüzeyi oluşturulur. Örn.: Sistem şasisi 14 x 39 mm, pano ışıkları, kapı konum şalteri, kapı durdurucu, kablo hortumu tutucu.
Fayda	AX için modüler sistem VX25 sistem aksesuarları ile uyumlu Delmeden kurulum özelliği sayesinde zamandan tasarruf Pano koruma sınıfı korunur (herhangi bir mekanik işlem uygulamaya gerek yoktur) Otomatik potansiyel dengeleme Artan yük kapasitesi ve dayanıklılık
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	AX iç kurulum için raylar Adaptör Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	LED sistem lambasının montajı için, iç donatım için VX sistem rayı 23 x64 mm veya montaj aparatı gereklidir

## Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: AX Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,44 kg
Brüt ağırlık	1,44 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	AX ray, iç montaj için, D: 400 mm