

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2482.330**

**Montaj çerçevesi, arayüz kapağı,  
modüler**

Durum: 24.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.330 - Montaj çerçevesi, arayüz kapağı, modüler

Genel amaçlı kullanılabilir, arayüzlere ve prizlere hızlı erişim için, ilgili pano kapalı kalır.

## Özellikleri

Model numarası	SZ 2482.330
Dizayn	İkili montaj çerçevesi, metal kapaklı
Ürün açıklaması	Ara birimlere ve prizlere hızlı bir erişimin gerekli olduğu her yerde universal olarak kullanılabilir. Kapak bu esnada kapatılır ve çevre etkilerine ve de yetkisiz erişime karşı korunmuş olur.
Çalışma şekli	Montaj çerçevesi 90 ila 180° açılma açılarında çeşitli kademelerde kilitlenen bir kapağa sahiptir Bir yaylı kilit sayesinde emniyetli kapanma sağlanır. Gerektiğinde kilitlenebilir.
Malzeme	Kilit: Polikarbonat Montaj çerçevesi ve metal kapak: Hassas çinko pres döküm
Yüzey	Montaj çerçevesi ve metal kapak: mat nikel kaplamalı
Renk	Kilit: RAL 7024 Vidalı terminaller: sarı (RAL 1016)
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 117 mm Delik yüksekliği: 91 mm
Montaj seçenekleri	Küçük kutu ve kompakt panolardaki kumanda sistemleri için programlama arayüzü olarak IT ve endüstriyel dağıtıcılarda ağlar için bakım erişimi PC panolarında ve pano sistemlerinde ilave cihazları geçici olarak bağlamak için Mobil endüstriyel iş istasyonlarında mevcut ağ yapılarına hızlı bağlantı için Kumanda paneli sistemlerinde entegre bileşenlerin programlanması ve bakımı için
Ölçüler	Genişlik: 130 mm Yükseklik: 120 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65, kapak kapalı olduğunda ve nizamına uygun montaj yapıldığında

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,619 kg
Brüt ağırlık	0,627 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	SZ Priz çerçevesi, çiftli, metal

## Onaylar

Onaylar	C-UR UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini