

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.714 Priz kutusu

Durum: 05.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.714 - Priz kutusu sistem lambası LED için

LED sistem lambası ile birlikte soket kutusu, uluslararası kullanım için esnek bir modüler sistem oluşturur.



## Özellikleri

|                      |  |
|----------------------|--|
| Model numarası       | SZ 2500.714  |
| Ürün açıklaması      | LED sistem lambası ile birlikte soket kutusu, uluslararası kullanım için esnek bir modüler sistem oluşturur.   |
| Fayda                | LED sistem lambası ile aynı bağlantı aksesuarları<br>LED sistem lambası ile kaskadlanabilir<br>Tüm panoya ve kapı boru çerçevesine esnek kurulum mümkündür<br>Priz kutusunun yüzeylerde ergonomik konumlandırılması<br>Kolay bağlantı teknolojisi ve LED sistem lambasının güç devresine entegrasyonu sayesinde ek kablolama işlemi gerekmez |
| Malzeme              | Plastik  |
| Renk                 | RAL 7016   |
| Teslimat kapsamı     | Montaj malzemeleri dahil   |
| Bağlantı seçenekleri | Besleme, 3 kutuplu<br>Geçiş kablağı, 3 kutuplu   |
| Bilgi                | Uygulamaya bağlı olarak, bir geçiş kablağı veya 3 kutuplu bir besleme gereklidir   |
| Ölçüler              | Genişlik: 163 mm<br>Yükseklik: 68 mm<br>Derinlik: 43,5 mm  |

## Özellikleri

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C...55 °C  |
| Prizler                   | USA/CDN (tip B, NEMA 5-15)                                      |
| Paketteki adet            | 1 adet  |
| Net ağırlık               | 0,24 kg   |
| Brüt ağırlık              | 0,247 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası  | 85366990  |
| ETIM 9                    | EC000330  |
| ETIM 8                    | EC000330  |
| ECLASS 8.0                | 27142604  |
| Ürün açıklaması           | SZ socket box for LED system light, with socket for USA/Canada, |

## Onaylar

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Onaylar     | UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | PCF-declaration        |