

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.600

Kompakt panolar AE

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.600 - Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik kompakt kumanda panosu AE; montaj plakası dahil.

Özellikleri

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası | AE 1019.600 |
| Malzeme | Pano: Paslanmaz çelik Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) |
| Yüzey | Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Teslimat kapsamı | Kapılı pano Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit 3 noktalı kilit sistemi |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 12 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| IK kodu | IK08 |
| Ölçüler | Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 300 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 940 mm x 1.155 mm |
| Kapı adeti | 2 |
| Kilit | Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit Material lock: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) |
| Ana malzeme | Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 71,4 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Brüt ağırlık | 79,5 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | AE Kompakt pano, 1.4301, GYD:1000x1200x300mm |

Onaylar

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Onaylar | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |
