

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1037.500

Kompakt panolar AE

Durum: 17.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1037.500 - Kompakt panolar AE

Çelik sac kapılı pano, boyalı ve tabanında montaj plakalı ve kablo giriş plakalı.

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | AE 1037.500 |
| Malzeme | Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Menteşeli kapılı ve tam kapalı pano yapısı Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 4 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| IK kodu | IK08 |
| Ölçüler | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 800 mm Derinlik: 300 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapı | 2 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,5 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 3 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 349 mm x 770 mm |
| Kapı adeti | 1 |
| Kapı dayanağı değiştirilebilir | Evet |
| Kilit sayısı | 2 |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit |
| Flanş plakası | Boy: 4 Sayı: 1 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 24,272 kg |
| Brüt ağırlık | 25,8 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | AE Kompakt pano, GYD:400x800x300mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |