

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.230

Kompakt soğutma

Durum: 04.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.230 - Kompakt soğutma Micro Data Center için

Kompakt soğutma cihazı

Özellikleri

Model numarası	SK 3126.230
Ürün açıklaması	Micro Data Center Level B ve Level E soğutması için. Bölünmüş (split) soğutma cihazı bir iç ünite (evaporatör) ve bir dış üniteden oluşur, iç ünite Micro Data Center'in içinde yan duvara ve dış ünite servis kapısına monte edilir.
Fayda	Bağımsız, hava geçirmez biçimde kapatılmış iç ve dış devreler İçeri toz ve duman girmez İç ve dış ünite soğutucu hatları ve kontrol kabloları üzerinden birbirine bağlıdır ve yangın karşı korumalıdır Micro Data Center"daki hava akışı yataydır. Özel modifiye edilmiş hava kılavuz sacları hava akışını yönlendirir. "Soğuk taraf" ile "sıcak tarafın" birbirinden ayrılmasıyla hava çarpışmaları önlenir ve soğutma verimliliği artırılır
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	İç ünite (evaporatör) Dış ünite Soğutucu gaz hatları Veri ve besleme kabloları
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 3,3 A 60 Hz'de: 3,5 A
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	2.070 W/2.300 W
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 14,2 A 60 Hz'de: 14,7 A
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35	1.275 W/1.615 W
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35	1.525 W/1.920 W
Elektriksel bağlantı türü	Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Açılma süresi	100 %

Özellikleri

Sıcaklık kontrolü	Comfortcontroller (fabrika ayarı +25 °C)
60 Hz'de	3,5 A
Motor circuit-breaker	Evet
Ses basıncı seviyesi	70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ	2
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 6,3...10 A
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2.500 W Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 3.090 W Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 2.070 W Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SV Split soğutmalı mikro data center