


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3182.125 Körüklü filtre

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3182.125 - K r kl  filtre fan ve filtre  niteleri, tavan fanları, sođutma  niteleri ve  illerler i in

Geleneksel ke e filtre matlarıyla karşılařtırıldıđında, y ksek kaliteli k r kl  filtre teknolojisi, hacimsel akıřta  nemli bir artıř ve dolayısıyla cihazın performansında bir artıř ve enerji t kretiminde bir azalma sađlar. Buna ek olarak, daha iyi filtre  zellikleri kabin veya cihazda daha az toz bulunmasını sađlar ve daha uzun hizmet  mr  sayesinde servis masrafları  nemli  l de d ř r l r.



##  zellikleri

Model numarası	SK 3182.125
Dizayn	Filtre fanları/�ıkıř filtreleri i�in
Malzeme	K�r�kl� filtre: Polyester bazlı, eritilerek Őiřirilmiř polikarbonat Emici mat: %100 Polyester
Renk	beyaz
Bilgi	Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre ke�eleri kullanıldıđında garanti kapsamındadır.
Model no. i�in uygun	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
�l�ler	Geniřlik: 212,5 mm Y�kseklik: 212,5 mm Derinlik: 21 mm
Emici mat �l�leri	Geniřlik: 221 mm Y�kseklik: 221 mm

## Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55, filtre fanı/egzoz filtresine takıldığında
Ürün numarasına dair not	EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,35 kg
Brüt ağırlık	0,38 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Körüklü filtre IP 55 filtre fanı/çıkış filtresi 3240./3241.xxx, GYD: 212,5x212,5x21 mm için

## Onaylar

Onaylar	CSA UR + C-UR (recognized)
---------	-------------------------------