

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1504.000**

**Terminal Kutusu KX, elik Sac,  
Kablo Giriř Plakasız**

Durum: 06.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1504.000 - Terminal Kutusu KX, Çelik Sac, Kablo Giriş Plakasız

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, montaj plakasız olarak, yüksek koruma sınıfını korurken esnek bir iç montaj sağlar.



## Özellikleri

Model numarası	KX 1504.000
Ürün açıklaması	Kablo giriş plakasız KX küçük pano ve KX terminal kutusu, yüksek koruma sınıfını korurken esnek iç montaj olanağı sağlar.
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Mini cam lock
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

## Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 200 mm Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,4 kg
Brüt ağırlık	3,46 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	31,44 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX terminal kutusu, GYD: 400x200x120 mm, çelik sac, montaj plakasız, kapaklı, kablo giriş plakasız

## Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------	--

# Onaylar

---

Sertifikalar

Koruma türü

---

Açıklamalar

Üreticinin bildiri  
Uygunluk bildiri  
Uygunluk bildiri UK  
PCF-declaration