

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1535.000

**Terminal Kutusu KX, elik Sac,
Kablo Giriř Plakalı**

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1535.000 - Terminal Kutusu KX, Çelik Sac, Kablo Giriş Plakalı

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, kablo giriş plakası ile esnek iç montaj ve optimum alan kullanımıyla kolay kablo girişi sağlar.



Özellikleri

Model numarası	KX 1535.000
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Mini mandallı kilitler Contalı ve montaj malzemeli çelik sac kablo giriş plakaları
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK08

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Flanş plakaları	: 1 + 1 : 1 + 1
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,943 kg
Brüt ağırlık	4,24 kg
PCF/VE (beşikten kapağa)	34,37 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapağa), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX terminal kutusu, GYD: 300x300x120 mm, çelik sac, montaj plakasız, kapaklı, kablo giriş plakası

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Koruma türü

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
PCF-declaration