

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.400 Blue e+ ıkıř filtresi

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.400 - Blue e+ ıkış filtresi EMC

ıkış filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklıęa duyarlı bileşenleri korumak için kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklıęının altında olması gereken ortam havasının doğrudan beslenmesiyle yapılır.



## Özellikleri

|                      |  |
|----------------------|--|
| Model numarası       | SK 3240.400  |
| Dizayn               | duvara monte<br>EMC  |
| Fayda                | Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre deęiřimi<br>Optimize edilmiř kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj<br>Aletsiz montaj |
| Renk                 | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı     | ıkış filtresi<br>EMC filtre matı  |
| Montaj yuvası        | Yuva geniřlięi: 224 mm<br>Delik yükseklięi: 224 mm   |
| Model no. için uygun | SK 3240.8xx/3241.8xx   |
| Ölçüler              | Geniřlik: 255 mm<br>Yükseklik: 255 mm<br>Derinlik: 45,2 mm   |
| NEMA koruma sınıfı   | Tip 12, kee filtre ile<br>Tip 3, 3R, 4, 4X kee filtre/körüklü filtre ve su geçirmez bařlık ile   |

## Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54, keçe filtre ile<br>IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile                         |
| Paketteki adet                       | 1 adet   |
| Net ağırlık                          | 0,4 kg   |
| Brüt ağırlık                         | 0,661 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası             | 39269097   |
| ETIM 9                               | EC002513   |
| ETIM 8                               | EC002513   |
| ECLASS 8.0                           | 27180706   |
| Ürün açıklaması                      | SK Blue e+ çıkış filtresi, EMC, 3240.8xx/3241.8xx, filtre fanı için, GY 255 x 255 mm, RAL 7035 |

## Onaylar

|         |  |
|---------|--|
| Onaylar | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------|--|