

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1564.000

## Terminal Kutusu KX

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1564.000 - Terminal Kutusu KX Paslanmaz çelik

KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.



## Özellikleri

Model numarası	KX 1564.000
Ürün açıklaması	System perfection. Yeni KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

## Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
Ölçüler	Genişlik: 150 mm Yükseklik: 150 mm Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Kilit	Kilit sayısı: 4
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,47 kg
Brüt ağırlık	1,48 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	6,74
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX terminal kutusu, GYD: 150x150x120 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakasız, kapaklı, hızlı kilit ile

## Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------	--

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi  
PCF-declaration