

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1568.000

## Terminal Kutusu KX

Durum: 13.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1568.000 - Terminal Kutusu KX Paslanmaz çelik

KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.



## Özellikleri

Model numarası	KX 1568.000
Ürün açıklaması	System perfection. Yeni KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

## Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi

Tip 1  
Type 3R  
Type 3RX  
Type 4  
Type 4X  
Tip 12

Ölçüler

Genişlik: 400 mm  
Yükseklik: 200 mm  
Derinlik: 120 mm

Malzeme kalınlığı, kapak

1,25 mm

Malzeme kalınlığı, kutu

1,25 mm

Kilit

Kilit sayısı: 4

Ana malzeme

Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)

Paketteki adet

1 adet

Net ağırlık

3,39 kg

Brüt ağırlık

3,4 kg

PCF/VE (beşikten kapiya)

13,68

Gümrük tarifesi numarası

84879059

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

Ürün açıklaması

KX terminal kutusu, GYD: 400x200x120 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakasız, kapaklı, hızlı kilit ile

## Onaylar

Onaylar

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi  
PCF-declaration