

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1569.000

## Terminal Kutusu KX

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1569.000 - Terminal Kutusu KX Paslanmaz çelik

KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.



## Özellikleri

|  |  |
|--|--|
| Model numarası                         | KX 1569.000  |
| Ürün açıklaması                        | System perfection. Yeni KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar. |
| Malzeme                                | Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)<br>Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta  |
| Yüzey                                  | Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180  |
| Teslimat kapsamı                       | Kapaklı pano<br>Plastik soketler dahil hızlı kilit   |
| Protection category NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 66  |

## Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi

Tip 1  
Type 3R  
Type 3RX  
Type 4  
Type 4X  
Tip 12

Ölçüler

Genişlik: 400 mm  
Yükseklik: 300 mm  
Derinlik: 120 mm

Malzeme kalınlığı, kapak

1,25 mm

Malzeme kalınlığı, kutu

1,25 mm

Kilit

Kilit sayısı: 4

Ana malzeme

Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)

Paketteki adet

1 adet

Net ağırlık

4,3 kg

Brüt ağırlık

4,56 kg

PCF/VE (beşikten kapiya)

17,38

Gümrük tarifesi numarası

84879059

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

Ürün açıklaması

KX terminal kutusu, GYD: 400x300x120 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakasız, kapaklı, hızlı kilit ile

## Onaylar

Onaylar

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi  
PCF-declaration