

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1585.010 BUS kutular BG

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1585.010 - BUS kutular BG Paslanmaz elik

Veriyolu panosu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz elik malzemden, 180°lik menteşe dahil.
Koruma sınıfı IP 66.

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | BG 1585.010 |
| Malzeme | Pano: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304) Kapak: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), epeevre köpük PU conta 180° menteşe: inko pres döküm |
| Yüzey | Pano ve kapak: Fıralanmış, kum kalınlığı 240 180° menteşe: Krom kaplama |
| Teslimat kapsamı | Kapaklı pano 180° menteşe (2 para) Taşıyıcı ray TH 35/7,5 Plastik soketler dahil hızlı kilit |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| Ölüler | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 80 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,5 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapı | 1,25 mm |
| Kapı menteşesi konumu | sağ/sol |
| Taşıyıcı ray sayısı | 1 |
| Kilit | Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit Kilit sayısı: 2 |
| Ana malzeme | Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 3,55 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Brüt ağırlık | 4,16 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | BG Bus kutu, 1.4301, GYD:400x300x80mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |