

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

Elektrik Kutusu KX

Durum: 27.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik E-Box KX kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim imkânı sunar.



Özellikleri

Model numarası	KX 1588.000
Ürün açıklaması	KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (paslanmaz çelik), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim imkânı sunar.
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180 Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Montaj plakası 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 380 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm
Montaj plakası (G x Y)	365 mm x 275 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,25 mm
Kilit	Kilit sayısı: 1
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,4 kg
Brüt ağırlık	6,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	24,04
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX E-Box, GYD: 380x300x155 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakalı, tek kapılı, mandallı kilitli

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini PCF-declaration