

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

Elektrik Kutusu KX

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - Elektrik Kutusu KX Paslanmaz elik

Paslanmaz elik E-Box KX kilit sistemleri seiminde byk montaj kolaylıđının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano iine kolay eriřim imkânı sunar.



Özellikleri

Model numarası	KX 1588.000
Ürün açıklaması	KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (paslanmaz elik), kilit sistemleri seiminde byk montaj kolaylıđının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano iine kolay eriřim imkânı sunar.
Malzeme	Pano: Paslanmaz elik Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta Montaj plakası: elik sac Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Pano ve kapak: Fıralanmış, kum kalınlıđı 180 Montaj plakası: inko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Montaj plakası 3 mm double-bit cam lock kilit göbeđi
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65

Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
Ölçüler	Genişlik: 380 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm
Montaj plakası (G x Y)	365 mm x 275 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,25 mm
Kilit	Kilit sayısı: 1
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,4 kg
Brüt ağırlık	6,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX E-Box, GYD: 380x300x155 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakalı, tek kapılı, mandallı kilitli

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------	---

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi