

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1611.000

KX BUS kutular, elik sac, mini cam lock kilit ile

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1611.000 - KX BUS kutular, elik sac, mini cam lock kilit ile

elik sacdan yapılmış, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tüm markalara ait Bus modüllerinin ve sensörlerinin montajı için.



Özellikleri

Model numarası	KX 1611.000
Dizayn	Gözetleme camıyla
Malzeme	Kutu: elik sac Kapak: elik sac, epeevre köpük PU conta Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Yüzey	Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli pano Kapakta izleme penceresi Mini mandallı kilitler
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12

Özellikleri

İK kodu	İK08
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,78 kg
Brüt ağırlık	5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	24,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX Bus kutu, GYD: 400x300x155 mm, çelik sac, kapalı tabanlı, menteşeli kapaklı ve gözetleme camlı

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration