

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1613.000

**KX BUS kutular, elik sac, mini cam
lock kilit ile**

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1613.000 - KX BUS kutular, elik sac, mini cam lock kilit ile

elik sacdan yapılmıř, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tm markalara ait Bus modllerinin ve sensrlerinin montajı iin.



zellikleri

Model numarası	KX 1613.000
Dizayn	Gzetleme camıyla
Malzeme	Kutu: elik sac Kapak: elik sac, epeevre kpk PU conta Gzetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Yzey	Pano ve kapak: Daldırma astar stne dıřtan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteřeli pano Kapakta izleme penceresi Mini mandallı kilitler
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12

Özellikleri

İK kodu	İK08
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,39 kg
Brüt ağırlık	8,84 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	49,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX Bus kutu, GYD: 800x300x155 mm, çelik sac, kapalı tabanlı, menteşeli kapaklı ve gözetleme camlı

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration