

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 1920.500

## 2 parçalı duvara monte pano EL

Durum: 20.12.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 1920.500 - 2 parçalı duvara monte pano EL döner çerçeveli

2 parçalı, döner çerçeveli duvara monte pano. Koruma sınıfı IP 55.

## Özellikleri

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası                         | EL 1920.500                                                                                              |
| Dizayn                                 | döner çerçeveli                                                                                          |
| Ürün açıklaması                        | Döner çerçeve sayesinde mükemmel erişim sağlayan duvara monte pano.                                      |
| Malzeme                                | Pano: Çelik sac 1,5 mm<br>Döner çerçeve: Çelik sac<br>Ön kapı: Çekme alüminyum profil, akrilik cam, 3 mm |
| Yüzey                                  | Pano ve döner çerçeve: astar boyalı ve toz kaplamalı<br>Ön kapı: anodize                                 |
| Renk                                   | Pano ve döner çerçeve: RAL 7035<br>Ön kapı: gümüş                                                        |
| Teslimat kapsamı                       | Pano<br>Ön kapı<br>Monte edilmiş döner çerçeve 482,6 mm (19")<br>Montaj aksesuarları dahil               |
| Yükseklik birimleri                    | 11 U                                                                                                     |
| Ölçüler                                | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 600 mm<br>Derinlik: 369 mm                                                |
| Montaj derinliği                       | 270 mm                                                                                                   |
| Net ölçüler                            | Net genişlik: 537 mm<br>Net yükseklik: 537 mm                                                            |
| Ana malzeme                            | Alüminyum                                                                                                |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 55                                                                                                    |

# Özellikleri

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME | 67 - 97 mm    |
| Paketteki adet                               | 1 adet        |
| Net ağırlık                                  | 25.4          |
| Brüt ağırlık                                 | 26.7          |
| EAN                                          | 4028177462908 |
| ECLASS 8.0                                   | 27142408      |

# Onaylar

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Onaylar | Lloyds Register of Shipping |
|---------|-----------------------------|