

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Duvara montaj aparatı

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Duvara montaj aparatı AX çelik sac, KX çelik sac, AX IT, EL için

Duvara monte panoların, dar alanlarda bile tek kişi ile montajı için idealdir.



Özellikleri

Model numarası	AX 2503.020
Ürün açıklaması	Duvara monte panoların, dar alanlarda bile tek kişi ile montajı için idealdir.
Fayda	<p>Pano deliğindeki kendinden kılavuzlu bir vidayla doğrudan arkadan vidalama</p> <p>Duvar montaj elemanını duvardaki bir vidaya takmanız yeterlidir</p> <p>Farklı montaj konumu, duvar montaj profilinin sahadaki yerel koşullara göre uyarlanmasına izin verir</p> <p>Kendiliğinden geçen vidaya bir alternatif olarak, destek bir vida ve somun kullanarak içeriden de tutturulabilir</p> <p>Dinamik uygulamalarda ayrıca ek olarak, bir somunla sabitleme imkanı</p>
Malzeme	Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Duvara montaj aparatı Kapama kapakları Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi	40 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AX çelik sac KX çelik sac AX IT EL Duvara monte pano AX, 3 parçalı

Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,56 kg
Brüt ağırlık	0,568 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	SZ duvara sabitleme köşebendi, AX ve KX çelik sac için, duvar mesafesi: 40 mm

Onaylar

Onaylar	DNV UL + C-UL - FTTA
---------	-------------------------