

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Kablo İstasyonu WS 540

Durum: 15.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Kablo İstasyonu WS 540

Mobil kablolama iş istasyonu



Özellikleri

Model numarası	AS 4051.123
Dizayn	ABD versiyonu
Ürün açıklaması	Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
Fayda	<p>Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir</p> <p>Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez</p> <p>Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm</p> <p>Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu</p> <p>Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır</p> <p>Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir</p> <p>Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir</p> <p>Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece</p>
Teslimat kapsamı	<p>Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası</p> <p>Bağlantı kablosu, 7 m</p> <p>Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı</p>
Montaj talimatı	Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
Giriş gerilimi	110 V AC, 60 Hz

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 900 mm Yükseklik: 1.350 mm Derinlik: 781 mm
Çalışma yüksekliği	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Evet
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	95 kg
Brüt ağırlık	106 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Ürün açıklaması	110 Volt ve 60 Hz bağlantılı mobil kablolama iş istasyonu. Yüksekliği elektrikle ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------