

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132 Kablo İstasyonu WS 540

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Kablo İstasyonu WS 540

Mobil kablolama iş istasyonu



Özellikleri

Model numarası	AS 4051.132
Dizayn	Kablo Terminali Sürümü
Ürün açıklaması	Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
Fayda	<p>Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir</p> <p>Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez</p> <p>Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm</p> <p>Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu</p> <p>Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır</p> <p>Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir</p> <p>Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir</p> <p>Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece</p>

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası Bağlantı kablosu, 7 m Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı 1 kablo istasyonu WS 540 2 raf 1 cihaz taşıyıcı, sol 1 monitör sabitleme 1 çalışma lambası, LED 4 montaj rayı, dikey 4 adaptör aparatı 1 mini bilgisayar askısı 1 magazin taşıyıcı 1 adet 5'li grup priz 1 çöp kutusu 1 kablo tamburu tutucu, sol 1 tel paket tutucu, sağ 1 kablo bobini tutucu, sol 1 kablo bobini tutucu, sağ 1 kablo kılavuzu, ayar rayı, dikey
Montaj talimatı	Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
Giriş gerilimi	230 V AC, 50 Hz
Çalışma yüksekliği	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Evet
Uygulamalar	Rittal WT Wire Terminal ile birlikte kullanım için
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	173,8 kg
Brüt ağırlık	242,3 kg
Gümrük tarifesi numarası	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Özellikleri

Ürün açıklaması

Mobil kablolama iş istasyonu; yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar. Bu model, entegre magazin taşıyıcılar, cihaz taşıyıcılar ile otomatik boy kesme makinesi ve etiketleme için yazıcı sistemi ile donatılmıştır. Bir LED çalışma lambası ve bir grup priz de dahildir. Akıllı kablo besleyici ve kablo paketi tutucusu teslimat kapsamındadır. Ek monitör montajı, kablolama listelerini görüntülemek ve düzenlemek için idealdir.

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini