

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3124.310 Blue e IoT adaptör

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3124.310 - Blue e IoT adaptör

IoT arayüzü (3124.300) ile birlikte adaptör, Blue e serisindeki soğutma ünitelerinin akıllı ağ bağlantısını destekler.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3124.310
Ürün açıklaması	IoT arayüzü ile bağlantılı olarak adaptör, Blue e serisi soğutma ünitelerinin akıllı ağ bağlantısını destekler.
Fayda	<p>Dijitalleşme ve ağ yapısı her şirket için büyük fırsatlar sunuyor. IoT arayüzü (3124.300) ile birlikte Blue e serisi soğutma üniteleri, otomasyon mantığını etkilemeden Endüstri 4.0 ortamlarına kolayca bağlanır.</p> <p>Tak ve çalıştır: IoT arayüzü, entegre Web sunucusu üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılır ve devreye alınır, programlama gerekmez.</p> <p>Master/Slave bileşiminde 10 klimaya kadar Condition Monitoring</p>
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Ön: RAL 9005 Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Blue e IoT adaptör Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu Montaj açısı Montaj aksesuarları Sub-D - RJ11 bağlantı kablosu, uzunluk 150 mm DIN rayı sabitlemesi için montaj klipsleri
Arayüzler	1 x Modbus RTU 1 x soğutma cihazı arayüzü

# Özellikleri

Model no. için uygun	3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550
Ölçüler	Genişlik: 80 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 30
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,18 kg
Brüt ağırlık	0,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	85176200
ETIM 9	EC001099
ETIM 8	EC001099
ECLASS 8.0	27143136
Ürün açıklaması	SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi