


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3181.125 Körüklü filtre

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3181.125 - K r kl  filtre fan ve filtre  niteleri, tavan fanları, sođutma  niteleri ve  illerler i in

Geleneksel ke e filtre matlarıyla karşılařtırıldıđında, y ksek kaliteli k r kl  filtre teknolojisi, hacimsel akıřta  nemli bir artıř ve dolayısıyla cihazın performansında bir artıř ve enerji t ketiminde bir azalma sađlar. Buna ek olarak, daha iyi filtre  zellikleri kabin veya cihazda daha az toz bulunmasını sađlar ve daha uzun hizmet  mr  sayesinde servis masrafları  nemli  l de d ř r l r.



##  zellikleri

Model numarası	SK 3181.125
Dizayn	Filtre fanları/�ıkıř filtreleri i�in
Malzeme	K�r�kl� filtre: Polyester bazlı, eritilerek Őiřirilmiř polikarbonat Emici mat: %100 Polyester
Renk	beyaz
Bilgi	Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre ke�eleri kullanıldıđında garanti kapsamındadır.
Model no. i�in uygun	3239.3xx 3239.7xx
�l�ler	Geniřlik: 167 mm Y�kseklik: 167 mm Derinlik: 21 mm
Emici mat �l�leri	Geniřlik: 173 mm Y�kseklik: 173 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55, filtre fanı/egzoz filtresine takıldıđında
�r�n numarasına dair not	EMC filtre fanlarında kullanıma uygun deđildir.

## Özellikleri

Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,24 kg
Brüt ağırlık	0,26 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Körüklü filtre IP55 filtre fanı/çıkış filtresi 3239.xxx, GYD: 167x167x21 mm için

## Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized)
---------	------------------------