


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3183.125 Körüklü filtre

Durum: 18.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3183.125 - K r kl  filtre fan ve filtre  niteleri, tavan fanları, sođutma  niteleri ve  illerler i in

Geleneksel ke e filtre matlarıyla karşılařtırıldıđında, y ksek kaliteli k r kl  filtre teknolojisi, hacimsel akıřta  nemli bir artıř ve dolayısıyla cihazın performansında bir artıř ve enerji t kretiminde bir azalma sađlar. Buna ek olarak, daha iyi filtre  zellikleri kabin veya cihazda daha az toz bulunmasını sađlar ve daha uzun hizmet  mr  sayesinde servis masrafları  nemli  l de d ř r l r.



 zellikleri

Model numarası	SK 3183.125
Dizayn	Filtre fanları/�ıkıř filtreleri i�in
Malzeme	K�r�kl� filtre: Polyester bazlı, eritilerek Őiřirilmif polikarbonat Emici mat: %100 Polyester
Renk	beyaz
Bilgi	Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre ke�eleri kullanıldıđında garanti kapsamındadır.
Model no. i�in uygun	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
�l�ler	Geniřlik: 280 mm Y�kseklik: 282 mm Derinlik: 21 mm
Emici mat �l�leri	Geniřlik: 289 mm Y�kseklik: 289 mm

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55, filtre fanı/egzoz filtresine takıldığında
Koruma türü	3245.xxx filtre fanı/çıkış filtresi ile birlikte kullanıldığında koruma sınıfı IP 52'dir
Ürün numarasına dair not	EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,57 kg
Brüt ağırlık	0,62 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Körüklü filtre IP 55 filtre fanı/çıkış filtresi 3243./3244./3245.xxx, GYD: 280x280x21 mm için

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized)
---------	------------------------