

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.400 Blue e+ ıkıř filtresi

Durum: 26.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.400 - Blue e+ ıkıř filtresi EMC

ıkıř filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklıęa duyarlı bileřenleri korumak iin kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklıęının altında olması gereken ortam havasının doęrudan beslenmesiyle yapılır.



## Özellikleri

|                      |  |
|----------------------|--|
| Model numarası       | SK 3243.400  |
| Dizayn               | duvara monte<br>EMC  |
| Fayda                | Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre deęiřimi<br>Optimize edilmiř kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj<br>Aletsiz montaj |
| Renk                 | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı     | ıkıř filtresi<br>EMC filtre matı  |
| Montaj yuvası        | Yuva geniřlięi: 292 mm<br>Delik yükseklięi: 292 mm   |
| Model no. iin uygun | SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx  |
| Ölüler              | Geniřlik: 323 mm<br>Yükseklik: 323 mm<br>Derinlik: 44,7 mm   |
| NEMA koruma sınıfı   | Tip 12, kee filtre ile<br>Tip 3, 3R, 4, 4X kee filtre/körüklü filtre ve su geçirmez bařlık ile   |

## Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54, keçe filtre ile<br>IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile                                 |
| Paketteki adet                       | 1 adet   |
| Net ağırlık                          | 0,94 kg  |
| Brüt ağırlık                         | 0,941 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası             | 39269097   |
| ETIM 9                               | EC002513   |
| ETIM 8                               | EC002513   |
| ECLASS 8.0                           | 27180706   |
| Ürün açıklaması                      | SK Blue e+ çıkış filtresi, EMC, 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx filtre fanı için, GY 323 x 323 mm, RAL 7035 |

## Onaylar

|         |  |
|---------|--|
| Onaylar | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------|--|