


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.599

IT oda soğutması

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.599 - IT oda soğutması CRAH Units CW / CRAC Units DX

Veri merkezleri için en yüksek hassasiyet ve arıza güvenliğine sahip güvenilir ve enerji tasarruflu oda soğutması. Stulz portföyünden CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX ve CyberAir Mini CW oda soğutma sistemleri.

Özellikleri

Model numarası	SK 3300.599
Fayda	<p>Dolaylı dinamik serbest soğutma veya doğrudan serbest soğutma sayesinde en yüksek tasarruf potansiyeli</p> <p>Optimize edilmiş cihaz tasarımı ve EC fanları sayesinde düşük gürültü emisyonları</p> <p>EC teknolojisi ve mümkün olan en büyük ısı eşanjörü ve filtre yüzeyleri sayesinde muazzam enerji tasarrufu</p> <p>Minimum yerleştirme alanı üzerinde maksimum soğutma kapasitesi</p> <p>Yüksek verimli hava akışı (Hava Akışı Verimlilik Oranı)</p> <p>Entegre ve harici fan ünitesi ile mevcuttur (DX)</p> <p>5 soğutma sistemi, 6 boyut, farklı hava kanalları, çeşitli ısı eşanjörleri (DX)</p> <p>Entegre ve harici fan ünitesine (CW) sahip soğuk su klima sistemi mevcuttur</p> <p>2 soğutma sistemi (CW, CW2) 11 boyut, farklı hava kanalları, çeşitli ısı eşanjörleri (CW)</p>

Özellikleri

Dizayn

"CyberAir Mini"; küçük ve orta ısı yükleri için enerji açısından verimli ve ses açısından ise optimize edilmiş bir cihaz serisidir. Bu son teknoloji ürünü ve bakımı kolay üniteler az yer kaplar ve kompakt boyutları sayesinde önceden var olan alanlara kolayca dahil edilebilirler. Toplam soğutma kapasitesi (kW): 9 - 35
"CyberAir 3PRO CW", bilgi işlem merkezindeki klimayı yüksek derecede hassasiyet, güvenilirlik ve enerji verimliliği ile düzenler. STULZ teknoloji liderliği sayesinde, aynı anda maksimum güvenilirlikle en yüksek tasarruf potansiyeli elde edilir. Her farklı bilgi işlem merkezi için onlara özel, esnek CyberAir 3PRO CW evaporatif klima ünitesi tasarlanmaktadır. Hassas klima panosu modelleri, farklı hava kanallarına sahip 11 değişik boyutta sunulmaktadır. Evaporatif klima ünitesinin toplam kapasitesi (kW): 22 - 260
"CyberAir 3PRO DX", son derece başarılı CyberAir 3 serisinin bir sonraki seviyeye taşınmış halidir. Oda klima sistemi dünya çapında otuz yılı aşkın proje deneyimini barındırmaktadır. Minimum yerleştirme alanı üzerinde maksimum soğutma kapasitesi elde etmek ve böylece sizin için en yüksek tasarruf potansiyelini elde etmek için CRAC sistemleri, piyasadaki diğer tüm hassas klima ünitelerinden daha iyi uyum sağlar. Soğutucu madde: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Toplam soğutma kapasitesi (kW): 22 – 150

Bilgi

CW veya DX oda soğutma sistemleri projeye özel olarak tasarlanır ve sunulur

Paketteki adet

1 adet

Gümrük tarifesi numarası

84186900

ETIM 9

EC002515

Ürün açıklaması

Stulz CyberAir Mini: Toplam soğutma kapasitesi (kW): 9 - 35; Stulz CyberAir 3PRO CW: Soğuk sulu klima ünitesinin toplam çıkış gücü (kW): 22 – 260; Stulz CyberAir 3PRO DX: toplam soğutma kapasitesi (kW): 22 – 150