

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000 Destek kirişı

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	TS 4579.000
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	790 mm
Kapı genişliği için uygun	900 mm
VX SE montaj seçenekleri	In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
AX montaj seçenekleri	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Pano genişliği 800 mm Kapı genişliği 800 mm, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
TS montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level

Özellikleri

TP montaj seçenekleri	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS VX SE TP AX Genişlik/derinlik: 800 mm
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	8 kg
Brüt ağırlık	8,1 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, iç montaj seviyesi için: G/D: 800 mm için, kapı genişliği 900 mm için, U: 790 mm

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------