

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.083

Kablo tutucu ray

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.083 - Kablo tutucu ray C profili, montaj plakaları, VX, TS, VX SE, TP için

Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.

Özellikleri

Model numarası	CM 5001.083
Ürün açıklaması	Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	İki montaj aparatı ve montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri	düz, montaj plakasına 23 mm mesafeli düz, montaj plakasına 10 mm mesafeli eğimli, montaj plakasına doğru
VX baza montaj seçenekleri	Baza köşe parçalarına monte edildiğinde, altı kanallı soket sac vidalarıyla birlikte 1200 mm baza genişliği/derinliğinde
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik	1200 mm baza genişliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Ölçüler	Uzunluk: 1.099 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE TP Genişlik: = 1.200 mm
Genişlik için uygun	1.200 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,93 kg
Brüt ağırlık	1,14 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Ürün açıklaması	CM C profili, kablo tutucu rayları TS, VX SE, TP için, G: 1200 mm