

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064

Yazıcı panosu HD

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - Yazıcı panosu HD

Yazıcıların ve başka bilgisayar bileşenlerinin üretim alanı içerisinde yerleşimi için hijyene uygun tasarlanmış pano

Özellikleri

Model numarası	HD 4000.064
Fayda	Yazıcıların, üretimde hijyenik ve güvenli kurulumu için Komple bilgisayar panosu kurmak için kumanda paneli HD ile kombine edilebilir Cihaz tabanı ör. etiket değişimi için yazıcıya hızlı erişim amacıyla çıkartılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir
Malzeme	Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu Cihaz tabanı: Çelik sac, boyalı
Yüzey	Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Preslenmiş contalı kapı Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Cihaz tabanı
Opsiyonlar	Yan raylar olmadan Cihaz tabanı yok Montaj plakası ile Tesviyeli HS alt çerçevesi
Ölçüler	Genişlik: 810 mm Yükseklik, ön: 863 mm Yükseklik arka: 888 mm Derinlik: 496 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	2 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	54,2 kg
Brüt ağırlık	54,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	193,59
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------