


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.075

# Yangın söndürme panosu HD

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.075 - Yangın söndürme panosu HD

Önemli güvenlik tertibatları hızla erişilebilir ve hijyene uygun olarak korunur - yangın söndürme panosu doğrudan üretim alanına yerleştirilebilir

## Özellikleri

Model numarası	HD 4000.075
Ürün açıklaması	Çatı eğimi öne doğru 30°
Fayda	Yangın söndürme aletlerinin hijyenik ve püskürme suyundan korumalı muhafazası Kolay ve etkin temizlik olanakları sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu Yangın söndürme aletinin T kapı kolu ile tek elle kolayca çıkartılması Entegre gözetleme camı sayesinde hızlı envanter kontrolü
Malzeme	Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kapı kolu ve kilit: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Gözetleme penceresi: Polikarbonat Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey	Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Gözetleme pencere ve geçme contalı kapı Kapı dayanağı değiştirilebilir 3 noktadan kilitleme sistemli T kapı kolu
Ölçüler	Genişlik: 390 mm Yükseklik, ön: 840 mm Yükseklik arka: 1.010 mm Derinlik: 300 mm
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 170 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 670 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	20 kg
Brüt ağırlık	22 kg

## Özellikleri

---

PCF/VE (beşikten kapıya)	70,94
--------------------------	-------

---

Gümrük tarifesi numarası	94032080
--------------------------	----------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ETIM 8	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

## Onaylar

---

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------