

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CM 5113.500**

**Kompakt sistem panoları CM**

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5113.500 - Kompakt sistem panoları CM

Çelik sacdan kapağına sahip, taban saclarını takmak için açık tabanı bulunan montaj plakalı pano. Koruma sınıfı IP 55. Rittal kompakt panolarının pano avantajlarından ve TS 8 sıralı pano sisteminin genişletme çeşitliliğinden oluşan birleşim. Montaj çubukları, kablo hortum tutucuları ve kapakların hızlı sabitlenmesi için kapakta montaj delik şeritleri.



## Özellikleri

Model numarası	CM 5113.500
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapılı pano 3 noktalı kilit sistemi double bit Montaj plakası Taban, özel kablo girişi için açık
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55, ilgili kablo giriş plakaları veya alt kapatma sacı seçildiğinde
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 400 mm

## Özellikleri

Montaj plakası (G x Y)	540 mm x 1.155 mm
Kapı adeti	1
Kapı dayanağı değiştirilebilir	Evet
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	53,2 kg
Brüt ağırlık	56,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	CM Kompak pano, GYD:600x1200x400mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK