

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Fırça kiti

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Fırça kiti VX IT kablo kanalı için

Yan duvarda, arka duvarda, kapaklarda, tavan ve taban plakasında kablo döşemesi için boşluklar, kolayca takılan çita fırçalar ile görsel olarak gizlenebilir.

Özellikleri

Model numarası	VX 5302.036
Ürün açıklaması	19" montaj dikmesinin çok yönlü bölümlenmesi ve soğuk hava akımının iç kısımlara yönlendirilmesi için.
Fayda	Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj Alternatif olarak vidalanabilir İstenilen ölçüde kısaltma, maksimum 47 U pano yüksekliği için uygundur.
Uygulamalar	Fırça kiti, 482,6 mm (19 ") montaj düzleminin her iki tarafındaki iki dikey kablo kanalını birleştirmek için tasarlanmıştır. Fırça kiti, bir kablo kanalı ile kombine edilerek hava yönlendirme sacına alternatif olarak kullanılabilir. Hava yönlendirme sacı ve kablo kanalı kombinasyonu ile parçalı kurulum mümkündür
Çalışma şekli	Fırça seti, kablo kanalı ile yan panel arasındaki alan için dikey fırça şeritlerinin yanı sıra, 19" montaj düzlemindeki tavan ve zemin alanında yalıtım için fırça şeritli yatay hava yönlendirme saclarını içerir
Malzeme	Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0 Fırça telleri: Plastik, UL 94-HB Hava yönlendirme sacları: Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	2 fırça şeridi dikey, her iki taraftan 2 yatay hava yönlendirme sacı, üst ve alt 2 yatay fırça şeridi, üst ve alt 19" montaj düzeyi ile tavan veya taban plakası arasında Kablo kanalı ile tavan veya taban sacı arasında 8 fırça şeridi Montaj malzemeleri dahil
Fırça telleri uzunluğu	48 mm

Özellikleri

Montaj seçenekleri	19" montaj dikmeleri VX IT'de standart VX IT içinde dinamik 19" montaj dikmeleri
Montaj talimatı	Kablo kanalını fırça kitiyle birlikte hava kanalı elemanı olarak kullanmak için kablo kanalındaki kablo geçiş delikleri kapatılmalı veya fırça şeritli kablo geçiş paneliyle kaplanmalıdır
Şunlar için uygun	Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,6 kg
Brüt ağırlık	4,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	Brush kit for VX IT cable duct, for all-round shielding of the 19" mounting level and targeted routing of the cold air flow to the installed equipment. Bristle length 48 mm, enclosure width 800 mm