

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.130

Kablo İstasyonu WS 540

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.130 - Kablo İstasyonu WS 540

Mobil kablolama iş istasyonu

Özellikleri

Model numarası	AS 4051.130
Dizayn	Temel Sürüm
Ürün açıklaması	Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
Fayda	<p>Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir</p> <p>Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez</p> <p>Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm</p> <p>Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu</p> <p>Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır</p> <p>Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir</p> <p>Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir</p> <p>Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece</p>

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası Bağlantı kablosu, 7 m Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı 1 kablo istasyonu WS 540 2 raf 1 çalışma lambası, LED 2 montaj rayı, dikey 1 kutu tutucu 2 adaptör aparatı 1 Üniversal saklama tepsisi 1 adet 5'li grup priz 1 çöp kutusu 4 kablo tamburu tutucu, sol 4 kablo tamburu tutucu, sağ 1 kablo bobini tutucu, sol 1 kablo bobini tutucu, sağ
Montaj talimatı	Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
Giriş gerilimi	230 V AC, 50 Hz
Çalışma yüksekliği	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Evet
Uygulamalar	Manuel montaj için
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	157 kg
Brüt ağırlık	218,3 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Özellikleri

Ürün açıklaması

Mobil kablolama iş istasyonu; yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar. Bu versiyon ayrıca kablo paketleri ve kablo ruloları için raf seçeneklerinin yanı sıra bir çalışma alanı lambası ve bir grup priz ile donatılmıştır. Gölge panolu (Shadowboard) çekmece, önceden delinmiş raf yerleri ile düzenli bir çalışma alanı sağlar.

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini