

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.400 PC pano sistemi

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.400 - PC pano sistemi

Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.

## Özellikleri

Model numarası	PC 5366.400
Dizayn	klavye çekmeceli ve büyük montaj alanlı
Ürün açıklaması	Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
Malzeme	Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik Kapı kaplamaları: Alüminyum Montaj alanı, destek: Çelik sac
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj alanı, destek: toz boyalı
Renk	Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035 Tutamak: RAL 9006 benzeri Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015
Teslimat kapsamı	Pano, kapı, arka kapı Klavye çekmecesini Montaj alanı, büyük
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 636 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)	480 x 70 x 260 mm

## Özellikleri

Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	95,5 kg
Brüt ağırlık	97,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Ürün açıklaması	PC Pano GYD:600x1600x636mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK