

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5386.000

PC pano sistemi

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.000 - PC pano sistemi

Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.

Özellikleri

Model numarası	PC 5386.000
Dizayn	üst cam kapılı, klavye çekmecesini ve cihaz rafı
Ürün açıklaması	Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
Malzeme	Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik Kapı kaplamaları: Alüminyum Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj alanı, destek: toz boyalı
Renk	Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035 Tutamak: RAL 9006 benzeri Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015
Teslimat kapsamı	Pano, kapı, arka kapı Gözetleme penceresi, üst Klavye çekmecesini Cihaz tabanı
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 636 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)	480 x 70 x 260 mm

Özellikleri

Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	123,4 kg
Brüt ağırlık	126 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Ürün açıklaması	PC Pano GYD:800x1600x636mm,camlı, klavye çekmeceli

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK