

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.600

VX SE sistem tekli pano

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.600 - VX SE sistem tekli pano Paslanmaz çelik

Sağlam pano gövdeli paslanmaz çelikten yapılmış tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveli. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Pano genişlikleri 600 ile 1200 mm arasında. Yan panellerin montajı gerekmediğinden verimlilik artar.



Özellikleri

Model numarası	SE 5850.600
Malzeme	Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano, kapı ve arka duvar: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Taban sacları: parlak Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Arka panel, sökülebilir Montaj plakası Kablo giriş plakaları Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	499 mm x 1.496 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 3R NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 2 Tip 3 Type 3R Tip 12
IK kodu	IK10
Kapı adeti	1
Bilgi	Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	86,7 kg
Brüt ağırlık	87,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	273,84
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration
