

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.500

SE 8 sistem tekli pano

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5854.500 - SE 8 sistem tekli pano Paslanmaz elik

Kabin geniřlikleri 600 ila 1200 mm. Tek para gvde sayesinde daha kısa montaj sresi.



zellikleri

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası | SE 5854.500 |
| rn aıklaması | Sistem panosu TS 8 platformunda retilmiřtir. TS 8 sistem aksesuarları i kurulum konfigrasyonları iin kullanılabilir. |
| Malzeme | Kutu: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dıřı firalanmıř Kapı: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dıřı firalanmıř Arka duvar: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dıřı firalanmıř Taban sacları: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montaj plakası: elik sac, 3,0 mm |
| Yzey | Pano, kapı ve arka duvar: Firalanmıř, kum kalınlıęı 400 Taban sacları: parlak Montaj plakası: inko kaplamalı |
| Teslimat kapsamı | Pano, stten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteře yer deęiřtirebilir. Arka panel, sklebilir Montaj plakası Kablo giriř plakaları Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm |
| ller | Geniřlik: 1.000 mm Ykseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm |

Özellikleri

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj plakası (G x Y) | 899 mm x 1.696 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 12 NEMA 3R |
| IK kodu | IK10 |
| Kapı adeti | 1 |
| Bilgi | Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz. |
| Ana malzeme | Paslanmaz çelik |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 133 kg |
| Brüt ağırlık | 140,4 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | SE Pano GYD:1000x1800x400mm, 1.4301 |

Onaylar

| | |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |