

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.580

## Bölmeli sac delici seti M16 ila M40

Durum: 12.03.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.580 - Bölmeli sac delici seti M16 ila M40 elik sac için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

## Özellikleri

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası                                   | AS 4055.580                                                                                          |
| Dizayn                                           | 3 katlı bölmeli                                                                                      |
| Ürün açıklaması                                  | Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır. |
| Teslimat kapsamı                                 | 5 kalıp<br>5 pul<br>Plastik anta                                                                    |
| İşlenebilir malzeme                              | elik sac                                                                                            |
| Maksimum işlenebilir elik sac malzeme kalınlığı | 2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>3 mm<br>3 mm                                                                 |
| Ø delik                                          | 16,2 mm<br>20,4 mm<br>25,4 mm<br>32,5 mm<br>40,5 mm                                                  |
| Dışler için                                      | M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40                                                                      |
| Bilgi                                            | İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı ekme vidalar kullanılmalıdır                         |

## Özellikleri

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.663<br>4055.663                   |
| Paketteki adet                           | 1 adet                                                                     |
| Net ağırlık                              | 1 kg                                                                       |
| Brüt ağırlık                             | 1,039 kg                                                                   |
| Gümrük tarifesi numarası                 | 82034000                                                                   |
| ETIM 9                                   | EC002121                                                                   |
| ETIM 8                                   | EC002121                                                                   |
| ECLASS 8.0                               | 21044719                                                                   |
| Ürün açıklaması                          | Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting |