

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.100 Kompakt-Panel

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.100 - Kompakt-Panel

Alüminyum profilden zarif tasarımlı kumanda panosu. Küçük kumanda panelleri için ideal. Çok yönlü iç donatım



Özellikleri

Model numarası	CP 6340.100
Dizayn	CP 40 için 90 x 71 mm taşıyıcı kol bağlantılı, çelik
Ürün açıklaması	Ön panellere monte edilen küçük kontrol üniteleri için. Ön panel arkadan yerleştirilir ve iç taraftan sıkma kelepçesi ile sabitlenir. Malzeme kalınlıkları 2 ile 6 mm arasında olan özel ön panellerin kullanılması mümkündür. Soldan veya sağdan menteşeli arka panel. Çelik CP40 taşıyıcı kol sistemi için çatı bağlantısı ve desteği.
Malzeme	Tavan plakası, taban plakası: Çinko pres döküm Arka panel: Alüminyum Yan parçalar: Çekme alüminyum profil Vidalı kapak: Plastik
Yüzey	Tavan plakası, taban plakası, yan parçalar: Toz kaplamalı Arka panel: Doğal eloksallı
Renk	RAL 7024
Teslimat kapsamı	Tavan plakası Taban plakası Arka panel Yan parçalar Vidalı kapak Conta ve sıkma vidası dahil

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 241 mm Yükseklik: 388 mm Derinlik: 87 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Ön panel genişliği için uygun	178 mm
Ön panel yüksekliği için uygun	350 mm
Dizayn	Arkadan servis erişimi
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,62 kg
Brüt ağırlık	4,667 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Ürün açıklaması	CP Kompakt panel, S, GYD:241x388x87mm

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---