


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Klavye montajı 19"/4HE

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Klavye montajı 19"/4HE Dokunmatik Pad ile bütünleşik

Entegre Touchpad, bir ilave olarak, koruma sınıfına uygun şekilde bir fare bağlanmasını gereksiz hale getirmekte ve bu sayede kablolama işlerini azami seviyeye düşürmektedir.



Özellikleri

Model numarası	SM 6446.030
Ürün açıklaması	Entegre Touchpad, bir ilave olarak, koruma sınıfına uygun şekilde bir fare bağlanmasını gereksiz hale getirmekte ve bu sayede kablolama işlerini azami seviyeye düşürmektedir. Kısa basmalı tuşlar kenar kabartmaları ile kolayca algılanır ve dokunmatik bir geri bildirim sağlarlar.
Fayda	Ayrı rakam bloğu, parametrelerin hızlı bir şekilde girilmesini sağlar Kapalı ve yıkanabilir yüzey DIN 42 115 uyarınca yüksek mekanik ve kimyasal dayanıklılık
Malzeme	Ön panel: Alüminyum
Teslimat kapsamı	USB bağlantı kablosu, uzunluk 1,8 m Conta Delik şablonu Yüzeyler için montaj malzemesi
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 177 mm Derinlik: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Özellikleri

Arayüzler	1 x USB
Number keys	105
Düzen	Almanca
Resolution capacitive touchpad	40 piksel/mm
Lifetime	3 Mio. operasyon
Ölçüler	Dişler: M5 Diş uzunluğu: 20 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...90 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65 (ön tarafta, kapalı)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,44 kg
Brüt ağırlık	1,82 kg
Gümrük tarifesi numarası	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	SM Klavye 19"/4U, Almanca

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------