

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000 Destek kirişı

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	TS 4309.000
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	390 mm
Kapı genişliği için uygun	500 mm
VX montaj seçenekleri	In door width 500 mm
VX SE montaj seçenekleri	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX montaj seçenekleri	500 mm kapı genişliğinde, 3 noktadan kilitleme sistemli, kilitli kapıda In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Pano genişliği 400 mm Pano yüksekliği/genişliği 500 mm

Özellikleri

AX plastik için montaj seçenekleri	In door width 500 mm
3 parçalı AX için montaj seçenekleri	Pano derinliği 573 mm
TS montaj seçenekleri	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
TP montaj seçenekleri	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik	500 mm baza derinliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE TP AX AX plastik Duvara monte pano AX, 3 parçalı Genişlik/derinlik: 400 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	3,78 kg
Brüt ağırlık	4,1 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP, AX için, iç montaj seviyesi için: G/ D: 400 mm için, kapı genişliği 500 mm için, U: 390 mm

Onaylar

Açıklamalar

PCF-declaration