

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6533.200

## AE tabanlı kumanda panosu, tutamaklı

Durum: 03.08.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6533.200 - AE tabanlı kumanda panosu, tutamaklı

Üç kat işlem görmüş yüzeyli çelik tabakalı gövde, optimum bir korozyondan korunma sağlar. Alüminyum ön plaka işlenmek üzere kolayca sökülebilir. Önden ve arkadan hızlı ve güvenli servis erişimi

## Özellikleri

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.                            | CP 6533.200                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Malzeme                              | Pano ve kapı: Çelik sac<br>Tutamak çubukları: Alüminyum<br>Kapama kapakları: Plastik                                                                                                                                                                                                             |
| Yüzey                                | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya<br>Tutamak çubukları: toz kaplamalı                                                                                                                                                                                        |
| Renk                                 | Pano ve kapı: RAL 7035<br>Tutamak çubukları ve kapama kapakları: RAL 7030                                                                                                                                                                                                                        |
| Teslimat kapsamı                     | Taşıyıcı kol sistemi CP-L, Ø 130 mm için boşluklu ve takviyeli pano<br>Yana nokta konumlandırılmış montaj profilleri<br>Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli<br>Kapama kapaklı yan tutamak çubukları<br>Arka kapı, sağ menteşeli<br>3 mm double-bit cam lock kilit göbeği |
| Ölçüler                              | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 380 mm<br>Derinlik: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bilgi                                | Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir                                                                                                                                                                                                                           |
| Ana malzeme                          | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paketteki adet                       | 1 adet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Net ağırlık                          | 12.613                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brüt ağırlık                         | 13.277                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Özellikleri

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080      |
| EAN                      | 4028177122093 |
| ECLASS 8.0               | 27180505      |

# Onaylar

|         |    |
|---------|----|
| Onaylar | UL |
|---------|----|