

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Destek kirişı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	TS 4594.000
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	290 mm
Kapı genişliği için uygun	400 mm
VX SE montaj seçenekleri	In door width 400 mm
AX montaj seçenekleri	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Pano genişliği 300 mm
AX plastik için montaj seçenekleri	In door width 400 mm
3 parçalı AX için montaj seçenekleri	Pano derinliği 473 mm

Özellikleri

TS montaj seçenekleri	In door width 400 mm
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik	400 mm baza derinliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE AX AX plastik Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	2,94 kg
Brüt ağırlık	3,02 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, kapı genişliği: 400 mm, U: 290 mm için

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------