

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000 Destek kirişı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	TS 4694.000
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	340 mm
VX montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
AX montaj seçenekleri	In door width 400 mm, with cam lock
TS montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
TP montaj seçenekleri	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX baza montaj seçenekleri	400 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE TP AX Genişlik/derinlik: 400 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	3,2 kg
Brüt ağırlık	3,52 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/D: 400 mm, U: 340 mm için

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------