

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4696.000 Destek kirişı

Durum: 10.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4696.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



## Özellikleri

Model numarası	TS 4696.000
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	540 mm
VX montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 600 mm
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AX montaj seçenekleri	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	600 mm kapı genişliğinde, menteşeli kapıda, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
PC montaj seçenekleri	600 mm genişliğindeki panoda, dış montaj seviyesinde
IW montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
TS montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level

# Özellikleri

AE montaj seçenekleri	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP montaj seçenekleri	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX baza montaj seçenekleri	600 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Genişlik/derinlik: 600 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	5,22 kg
Brüt ağırlık	5,54 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/D: 600 mm, U: 540 mm için

# Onaylar

---

Açıklamalar

PCF-declaration