

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7000.630**

**Plastik panoda priz grubu**

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.630 - Plastik panoda priz grubu

230 Volt'luk terminal blokları, kısıtlamasız kullanım, geçmeli kontakların uzunlamasına olarak sıralanması sonucu L tipi fişlerle de kullanılabilir.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7000.630
Ürün açıklaması	Toprak pinli, 8'li grup priz, Schuko fiş tipi (Tip F, CEE 7/4). Grup priz dikey olarak pano çerçevesine veya arka 482,6 mm (19") profile monte edilebilir. 482,6 mm (19") profilde, 2 U'dan daha fazla alana ihtiyaç duyulur. Prizler 45° derecelik bir açıyla düzenlenmiş olup, bu sayede açılı fişler de rahatlıkla takılabilir. Bağlantı kablosu, aparat üzerinde kısaçallı bir deliğe takılmıştır. Terminaler ayrı bir kaplamayla düzenlenmiş olup ayrı bir topraklama için harici terminale sahiptir.
Malzeme	Plastik
Teslimat kapsamı	Bağlantı kablosu Sabitleme vidaları 2 tırtıklı rondela Kafes somunlar M6, iletken Somunlar
Dizayn	Şaltersiz
Prizler	8 x D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
Bağlantı kablosu uzunluğu	2 m
Bağlantı kablosu (tip)	H05VV-F3G1,5, damar ucu kovanlı

## Özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	230 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim	230 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)	16 A
Elektriksel bağlantı türü	Kablo yüksüğü
Montaj seçenekleri	TE 7000, arka 482,6 mm (19") profil (> 2 HE) TE 7000, çerçevede dikey
Priz tavaşı rengi	Siyah
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,92 kg
Brüt ağırlık	1,026 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK TS priz grubu, 230V, 16A, 8'li

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------