

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.160 Sensörler

Durum: 13.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.160 - Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Access Monitoring Sensörü, bir dolabın kapısının açık veya kapalı olup olmadığını kızılötesi ile izler. Entegre bir titreşim Sensörü, vandalizm tespit edildiğinde alarm verir.

Özellikleri

Model numarası	DK 7010.160
Dizayn	Erişim İzleme Sensörü
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Sensör entegre bir kızılötesi sensöre ve bir alıcıya sahiptir Erişim izleme sensörü, dolap kapısının açık mı yoksa kapalı mı olduğunu kızılötesi ışık ile denetler Erişim izleme sensörü, x, y ve z 3 eksenindeki çekim kuvvetlerini (g kuvvetlerini) denetler Sensör kabine monte edilir ve kapıya hizalanır, ışık bir reflektör şeridinden kapıya yansıtılır Sensör kabin çerçevesine monte edilir ve kabine etki eden vibrasyonlar sensöre aktarılır Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir
Malzeme	Plastik
Yüzey	Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	Doğrudan
Arayüzler	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,063 kg
Brüt ağırlık	0,163 kg
Gümrük tarifesi numarası	85319000
ETIM 9	EC002627
Ürün açıklaması	DK erişim izleme sensörü, CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 110x30x40 mm, RAL 9005

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini