

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.050 CMC III güç üniteleri

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.050 - CMC III güç üniteleri

Akım/Enerji ölçümü ve tüketicileri, örneğin fanları açmak/kapatmak için.



Özellikleri

Model numarası	DK 7030.050
Ürün açıklaması	Giriş, iki röle üzerinden çıkışlara bağlanır. Bu şekilde çıkışlar ölçüm değerleri ile bağlantılı hale getirilebilir ve otomatik olarak açılıp/kapatılabilir. Fanların kumandası bir uygulama örneğidir. CMC III veya IoT arayüzü üzerinden manuel açma/kapama da mümkündür. Her çıkış ayrı ayrı denetlenir ve farklı değerler ölçülür. Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Çalışma şekli	2 çıkışı açıp kapatır Gerilim, akım, güç, iş ölçümü fanların, ısıtıcıların, tüketicilerin regülasyonu ve anahtarlanması
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı	CMC III Power Unit Yüzele montaj için sabitleme malzemesi dahil
Input connection	IEC 320 konektörü C14
Veri yolu sistemi arayüzleri	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı

Özellikleri

IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)	16
PU katılımcı sayısı (maks.)	8
Bilgi	Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez Fanların kontrolü için fan başına bir adet 7030051 süpresör gereklidir
Ölçüler	Genişlik: 138 mm Yükseklik: 40 mm Derinlik: 132 mm
Bağlantı çıkışı	2 x Soğuk cihaz soketi C13, anahtarlanabilir
cos φ ölçüm aralığı	0 - ± 90 °
Enerji sarfıyatı	0 - 1.000.000 kWh
Aktif güç	46 - 2,3
Anma frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Gerilim	110 - 230 V
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,588 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Güç ünitesi 1 giriş,2 çıkışlı

Onaylar

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildiriimi