

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7030.100**

**CMC III CAN-Bus sensörü**

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.100 - CMC III CAN-Bus sensörü

Bir CMC-TC sensörü bağlantısı için

## Özellikleri

Model numarası	DK 7030.100
Dizayn	5 erişim sensörü (sırayla) veya bir duman detektörü, hareket detektörü, 48 V DC gerilim denetleyicisi veya kaçak sensörü bağlamak için.
Ürün açıklaması	CMC III CAN-Bus sensörü, CMC-TC sisteminin belirli sensörlerinin yeni CMC III'e bağlanmasını sağlar. Bu şekilde eski uygulamalar CMC III Processing Unit/Compact sistemine yükseltilebilir. Ünite iki adet CAN-Bus bağlantısının yanı sıra CMC-TC sensörlerinden biri için ilave bir bağlantı içerir. Böylece ünite, CMC-TC sensörü ile mevcut CMC III Processing Unit arasında bir arayüz olarak işlev görür ve sensörün verilerini CAN Bus protokolüne uyarlar.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Teknik özellikler	2 x CAN-Bus CMC III: CAN-Bus kablosu için RJ45 LED göstergeler (arka taraf) Optik (LED) ve akustik (uyarı sesi) durum göstergesi NTP'li gerçek zamanlı saat ile zaman fonksiyonu LDAP(S)/Radius/Active Directory bağlantısı Ek bileşenler olmadan otonom çalışma için web sunucusuna sahip entegre GbE arayüzü CMC III ağ arayüzü üzerinden güncel ölçüm değerleri web tarayıcı, SNMP veya OPC-UA üzerinden açılabilir ve ayar yapılabilir
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir Entegre LED üzerinden durum göstergesi CMC III ağ arayüzü üzerinden güncel ölçüm değerleri web tarayıcı, SNMP veya OPC-UA üzerinden açılabilir ve ayar yapılabilir Bir sınır değeri aşıldığında e-posta, SMS veya SNMP-Trap yoluyla otomatik alarm

# Özellikleri

Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Montaj aksesuarları
Input connection	RJ 45 RJ12
Veri yolu sistemi arayüzleri	2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Arayüzler	RJ12
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	16
Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 30 mm Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,12 kg
Brüt ağırlık	0,18 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Sensör ünitesi , CMC II sensörler için

# Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirim Uygunluk bildirim

---